

Mesures immédiates requises



Produits

Modèles particuliers de lignes de vie autorétractables Sealed-Blok^{MC} DBI-SALA[®] 3M^{MC} avec fonction de récupération



3M émet cet avis d'arrêt d'utilisation et de réparation pour certaines lignes de vie autorétractables Sealed-Blok^{MC} DBI-SALA[®] de 3M^{MC}

Dans le cadre de l'engagement continu de 3M à fournir des produits de haute qualité, nous informons nos clients des informations suivantes relatives à certaines lignes de vie autorétractables Sealed-Blok^{MC} DBI-SALA[®] 3M^{MC} (SRD) de 175 pieds de longueur avec fonction de récupération. La Division de la sécurité personnelle de 3M a identifié un effet de vieillissement qui pourrait avoir une incidence sur le rendement de certains SRD Sealed-Blok^{MC} DBI-SALA[®] de 175 pi produits de janvier 2022 à octobre 2024. De plus, tous les appareils réparés par 3M, ou un centre de service autorisé (ASC), pendant cette période peuvent également être affectés. Grâce à des tests de laboratoire, 3M a déterminé que ces dispositifs peuvent ne pas permettre à l'unité de fonctionner comme prévu pour la fonction de récupération après une chute **qui pourrait exposer le travailleur à des blessures graves ou à la mort. Il n'y a eu aucun rapport de blessures associées à ce problème.** Remarque : La fonctionnalité d'arrêt de chute n'est pas affectée, juste la fonctionnalité de récupération. Les tailles touchées sont les lignes de vie auto-rétractables de 175 pieds (~ 53 M) avec fonction de récupération, voir l'annexe pour la liste complète des modèles touchés par cet avis.

Pour cette raison, nous envoyons cet avis d'arrêt d'utilisation et de mise à l'état, de sorte que les lignes de vie autorétractables Sealed-Blok^{MC} DBI-SALA[®] de 3M^{MC} de 175 pieds avec fonction de récupération sont traitées immédiatement. Le défaut de lire et de suivre toutes les instructions associées au présent avis peut entraîner des **blessures graves ou la mort.** Les instructions pour les prochaines étapes appropriées sont ci-dessous.

Utilisateurs/Propriétaires :

Déterminez immédiatement si vous avez un SRD Sealed-Blok^{MC} scellé qui est affecté par cet avis. Pour déterminer si votre produit est affecté, suivez les étapes ci-dessous :



Étape 1. Trouvez le numéro de modèle sur l'étiquette d'identification du métal (voir la photo 1). Si le numéro de modèle de votre appareil est répertorié dans le tableau ci-dessous, passez à l'**étape 2**. Si le numéro de modèle n'est pas indiqué ci-dessous, il ne fait pas partie de l'avis et peut être remis en service.

Modèle	Désignation des marchandises
3400660	3M ^{MC} DBI-SALA® Sealed-Blok ^{MC} 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400660, Câble galvanisé, 175 pi
3400661	3M ^{MC} DBI-SALA® Sealed-Blok ^{MC} 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400661, Câble en acier inoxydable, 175 pi
3400664	3M ^{MC} DBI-SALA® Sealed-Blok ^{MC} 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400664, Câble en acier inoxydable, 175 pi
3400662B	3400662B SBLOK 175FT SS S43 RTRVL CA
3400663	3400663 SBLOK 175FT GA S37 RTRVL CSA

Étape 2. Localisez les registres des dates de fabrication et d'entretien sur l'étiquette d'identification du métal. Si l'appareil a été fabriqué OU entretenu de janvier 2022 à octobre 2024, passez à **l'étape 3**. Si l'appareil n'a pas été fabriqué ou entretenu pendant la période touchée, il ne fait pas partie de l'avis et peut être remis en service. (Voir l'annexe A pour la marque de correction sur l'étiquette.)

Étape 3. Pour les cas d'utilisation où un blok^{MC} scellé affecté avec fonction de récupération est utilisé comme approche de sauvetage principale pour un événement d'automne, il existe deux options pour l'action (voir ci-dessous) :

1. Retirez l'appareil du service et envoyez-le pour une correction immédiate, passez à l' **étape 4**.
2. Établir un plan de sauvetage, qui ne dépend pas de la fonction de récupération de Sealed-Blok^{MC}. Une fois qu'un nouveau plan de sauvetage est en place, l'appareil peut rester utilisé pour la fonction antichute jusqu'à ce qu'il puisse être envoyé pour le service et être corrigé, voir **l'étape 4**. Une fois que l'appareil est assaini, il peut être remis en service complet avec le plan de sauvetage d'origine en utilisant la fonction de récupération.

Si le Sealed-Blok^{MC} touché n'est pas utilisé comme plan de sauvetage principal, l'appareil peut rester utilisé pour la fonctionnalité antichute jusqu'à ce qu'il puisse être envoyé pour le service et être corrigé pendant le service, voir l' **étape 4**.

Étape 4 : Pour commencer le processus de remise en état des appareils touchés, veuillez consulter www.3m.ca/sealblokrecall ; ou www.3m.ca/sealblokrecallFR et remplissez le formulaire d'admission. Toutes les options de correction ne sont pas immédiatement disponibles au moment de cette communication.

Distributeurs :

À la réception du présent avis, veuillez communiquer avec votre spécialiste anti-chute 3M pour obtenir une liste des produits affectés qui vous ont potentiellement été vendus. Si vous avez l'une des lignes de vie autorétractables Sealed-Blok^{MC} DBI-SALA® de 3M^{MC} en stock qui sont affectés, veuillez contacter le service à la clientèle de 3M pour configurer une autorisation de retour de matériel (RMA) et recevoir un crédit ou un remplacement de produit. Veuillez immédiatement transmettre cet avis à tous vos clients qui ont acheté des produits affectés chez vous et fournir toute assistance demandée par vos clients pour terminer le processus.

Annexe A – Renseignements supplémentaires sur les blocs^{MC} scellés

Les lignes de sauvetage autorétractables DBI-SALA[®] de 3M qui ont fait l'objet d'un assainissement auront un « 0 » marqué sur l'étiquette d'identification du métal près du lot ou de la date de fabrication (voir l'image).



Les lignes de vie auto-rétractables Sealed-Blok^{MC} de génération 1, produites avant 2015, ont un boîtier différent (forme de larme). Ils ne font pas partie de l'avis et peuvent continuer d'être utilisés et réparés selon les directives.



Annexe B - Lignes de vie autorétractables Sealed-Blok^{MC} DBI-SALA[®] 3M^{MC} affectées

ID 3M	Numéro de modèle	Désignation des marchandises	Dates de fabrication OU de service
70007459475	3400660	3M ^{MC} DBI-SALA [®] Sealed-Blok ^{MC} 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400660, Câble galvanisé, 175 pi	Janvier 2022 – Octobre 2024
70007450532	3400661	3M ^{MC} DBI-SALA [®] Sealed-Blok ^{MC} 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400661, Câble en acier inoxydable, 175 pi	
70007459491	3400664	3M ^{MC} DBI-SALA [®] Sealed-Blok ^{MC} 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline 3400664, Câble en acier inoxydable, 175 pi	
70007450540	3400663	3400663 SBLOK 175FT GA S37 RTRVL CSA	
70007459483	3400662B	3400662B SBLOK 175FT SS S43 RTRVL CA	



Division de la sécurité personnelle

Centre 3M, Bâtiment 235-2W-70 St. Paul, MN 55144-1000

Les produits 3M PSD sont utilisés à des fins professionnelles seulement.

3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario)
N6A 4T1

Aux États-Unis d'Amérique
Service technique 1-800-243-4630
Service à la clientèle 1-800-328-1667
3M.com/workersafety

Au Canada
Service technique 1-800-267-4414
Service à la clientèle 1-800-364-3577
3M.ca/Safety

© 3M 2024. Tous droits réservés.

3M est une marque de commerce de 3M Company et de ses sociétés affiliées.

Utilisé sous licence au Canada. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

S'il vous plaît recycler.

3M demeure engagée à fournir des produits et des services de qualité à ses clients. Nous nous excusons pour tout inconfort que cette situation pourrait vous causer. Nous apprécions votre soutien continu aux produits et services de protection contre les chutes 3M.